


Strong  
Point

# 柔軟性

## ホースが柔軟で 取り回しやすく、 作業負担減


### ■ 圧縮ホース曲げ（柔軟性）試験比較



試験方法：（トヨックス規格試験）ホースサイズは全て25φとする。

試料ホースを下図の様に圧縮折り曲げ、設定スパン毎の荷重及び最大荷重時の荷重・スパンを調べる。

- ・圧縮速度：200mm/min
- ・試料ホース長さ：500mm



### ▶ 柔軟性比較

HPにて動画配信中  
<https://toyox-hose.com>

